



8080 Escalera con plataforma y pasamanos

- › Profundidad de los escalones 80 mm.
- › Medida plataforma 440×400 mm.
- › Altura de la barandilla sobre la plataforma 800 mm.
- › Si se desea se puede montar ruedas con muelle con bloqueo automático en el tramo de escalera o tramo de soporte.
- › Bandeja de gran tamaño para herramientas y piezas pequeñas, anchura 450 mm, así como ganchos de suspensión para cubos y herramientas pequeñas.
- › Los tornapuntas instalados de serie garantizan una elevada estabilidad.
- › Sólidos tornapuntas de refuerzo en el primer peldaño.
- › A partir del tamaño 8 con cintas.
- › El pasamanos se entrega sin montar, pero preparado para el automontaje.



Número de escalones incl. plataforma		4	5	6	7	8	9	10	12
Larguero	aprox. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Longitud	aprox. m	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Altura de posición (altura hasta la plataforma)	aprox. m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Altura de trabajo	aprox. m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Altura de alcance	aprox. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
Altura vertical	aprox. m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Anchura	aprox. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Longitud de expansión	aprox. m	1,00	1,15	1,30	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Peso	aprox. kg	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2
Código EAN		4019502316171	4019502316188	4019502316195	4019502353732	4019502316201	4019502353749	4019502316218	4019502316225
Referencia		808004	808005	808006	808007	808008	808009	808010	808012

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

Accesorios recomendados:



4 ruedas con muelle ya montadas por HYMER

- › Ruedas orientables/rígidas a elegir según variante. (Por favor, indique en sus pedidos la variante de fijación deseada para las ruedas con muelle.)

- › Teniendo en cuenta la sensación de seguridad del usuario,

solo se recomienda el montaje de ruedas con muelle hasta el tamaño 6. Para alturas superiores, recomendamos usar ruedas basculantes, véase página 133.



P. 133

Juego de ruedas con muelle para el automontaje

- › Se puede elegir entre ruedas orientables o ruedas rígidas.

	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Tramo de escalera	2 ruedas orientables (una de ellas con freno)	2 ruedas orientables (una de ellas con freno)	2 ruedas rígidas	2 ruedas rígidas
Tramo de soporte	2 ruedas rígidas	2 ruedas orientables	2 ruedas rígidas	2 ruedas orientables

¹⁾Rueda orientable sin freno; ²⁾Rueda orientable con freno; ³⁾Rueda rígida